

# プレステージマット PRESTIGE MAT

## GIL PRESTIGE GIL プレステージ

ハイカット／ローカットのパイルとGIL(はめ込み)の技術を用いて自由で立体的なデザイン表現を実現いたしました。

※同色のパイルを用いてデザインやロゴを凹凸だけで表現します。

同じデザインでも凹凸のリバース仕様なら、2つのイメージマットを交互にお使い頂くことも可能です。例えばロゴを凸で表現すると強調され、凹での表現ではソフトになります。



GILプレステージ シルバー凸のデザイン例

### ●GILプレステージ

パイル素材	: 原着ナイロン
ラバー素材	: NBR
サイズ (Highベース)	: 幅180cm以下×長さ18m以下 幅200cm以下×長さ4m以下
(Lowベース)	: 幅177cm以下×長さ18m以下
デザイン幅	: 175cm×390cm以下
変形マット	: 使用する場所に応じて、 イメージを自由にカタチにできます。
カラー	: シルバー



シルバー

※1 原反端までの切り離し表現はできません。  
※2 文字の「ハネ」や「ハラ」の様に、太さが徐々に1.2cmよりも細くなる場合、デザインの形状が鋭角で表現されている場合には部分的に修正させて頂く事があります。

### 防災性能試験基準合格品です



万一口タバコの火種等が落ちて燃え広がりにません。高層ビル、地下街、ホテル、百貨店、病院など防災防火対象物の中に2㎡以上のマットを敷く場合、消防法施行令によって防災物品認定のマットの使用が義務付けられています。※場所を選ばず大サイズも可能。

### 床面に応じたズレ防止加工

#### ●ミラーバック加工

Pタイルや大理石調の床材へは、マット裏面を鏡のようにフラットにして、マットと床面のすき間を取り去り、しっかり密着させます。



注意

・平坦な場所で正しくお使いください。すべったりつまずかないように、段差や勾配または凹凸のある設置面での使用はお避けください。・マットを敷く場合、ワックスの未乾燥状態や、水分・油分や汚れが多くある状況の床面でのご使用はお控え下さい。床面の変色や、マットが滑る等のトラブル発生の要因になります。ご使用時には水分・油分や汚れを除去し、ワックス等も完全に乾燥した状態でご使用ください。また、床面変色のリスクを避けるため、大理石等の高級床材上でのご使用には十分ご注意ください。・マットが過度に水分・油分、汚れを含むと滑るおそれがありますので、マットを交換して下さい。